


Varistar Deco Frame Adapter Bracket



Adapter Brackets are helpful in assembling slide rails and shelves for a nopen frame Varistar cabinet with deco frame.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

For assembling slide rails and shelves in Varistar Deco

SPECIFIKACE

Product Type: Bracket
Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
23130-234	42U	2000mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-233	38U	1800mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-221	29U	1400mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
23130-223	38U	1800mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
23130-232	33U	1600mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-231	29U	1400mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-224	42U	2000mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
23130-222	33U	1600mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
23130-235	47U	2200mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-230	24U	1200mm	2	Light Grey	RAL 7035	Strukturovaný Práškový
23130-220	24U	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
23130-225	47U	2200mm	2	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Typ	Šířka	Works With	Rychlé odeslání
23130-234	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-233	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-221	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet, Varistar CP	Ne
23130-223	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet, Varistar CP	Ne

Katalogové číslo	Typ	Šířka	Works With	Rychlé odeslání
23130-232	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-231	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-224	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet, Varistar CP	Ne
23130-222	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet, Varistar CP	Ne
23130-235	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-230	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet	Ne
23130-220	Bracket	600mm	Varistar, Varistar CP	Ne
23130-225	Deco Frame Bracket	600mm	Cabinet, Varistar CP	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE