


# Varistar Depth Member



Horizontal depth member in the cabinet depth. Mounted directly at the Varistar CP frame for cable management, increased frame stiffness and additional fixing points.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Cable routing facilitated using cable ties and cable eyes, required for recessed shelf

St, 1.5 mm, finish AlZn

## SPECIFIKACE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Výška:</b>        | 135mm       |
| <b>Product Type:</b> | Bracket     |
| <b>Materiál:</b>     | Ocel        |
| <b>Works With:</b>   | Varistar CP |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Hloubka | Množství v balení | Povrchová úprava     | Rack Height | Balení | Rychlé odeslání |
|------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------|--------|-----------------|
| 23130-081        | 600mm   | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |
| 23130-365        | 1200mm  | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |
| 23130-083        | 900mm   | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |
| 23130-364        | 1100mm  | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |
| 23130-082        | 800mm   | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |
| 23130-084        | 1000mm  | 2                 | Aluminum-Zinc Plated | 3U          | Pair   | Ne              |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**