

Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Input via Wieland® GST 18 plug

Installation height 1 U

In accordance with IEC 60320

Horizontal or vertical mounting

Output via IEC 60320 C-13 sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

SPECIFIKACE

Length: 438.5mm
Materiál: Hliník; Polyamide
Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Katalogové číslo	Typ zásuvky	Socket Quantity	Switched Outlets	Napětí střídavé	Function	Množství v balení
60110-340	IEC C13	12	No	230V		1

Katalogové číslo	Typ zásuvky	SocketQuantity	Switched Outlets	Napětí střídavé	Function	Množství v balení
60110-341	IEC C13	12	No	230V		1
60110-342	IEC C13	12	No	230V		1
60110-349	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-350	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-351	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1

Table 2/2

Katalogové číslo	Barva	Hloubka	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
60110-340	Grey	44mm	Anodized	Ne
60110-341	Black	44mm	Anodized	Ne
60110-342	Red	44mm	Anodized	Ne
60110-349	Grey	44mm	Anodized	Ne
60110-350	Black	44mm	Anodized	Ne
60110-351	Red	44mm	Anodized	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE