

Varistar CP Top Rear Panel, Shortened



Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

VLASTNOSTI

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Height of connection plate 400 mm

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP55

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-365	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-360	38U	1800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-363	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-361	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-364	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Rack Height	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy
21630-362	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
21630-365	Strukturovaný Práškový	Ne
21630-360	Strukturovaný Práškový	Ne
21630-363	Strukturovaný Práškový	Ne
21630-361	Strukturovaný Práškový	Ne
21630-364	Strukturovaný Práškový	Ne
21630-362	Strukturovaný Práškový	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE