

Skæremaskine, NC-CUT

Kabelkanal- og DIN-skinneskærer



FUNKTIONER

Beskrivelse: Den halvautomatiske NC-CUT-maskine optimerer skæring af DIN-skiner og kabelkanaler for at øge arbejdsproduktiviteten og minimere skæreaffald. Maskinsoftwaren importerer det allerede oprettede panellayout, genererer en forenklet skæreliste og guider føreren gennem hele processen. Motoriseret endestop eliminerer manuel måling og undgår potentielle menneskelige fejl. Velegnet til enkeltproduktion, serieproduktion eller præfabrikation til fremtidig brug.

PC-pulte og HMI konsoller: Moderne betjeningsløsning med 19" touchskærm, tastatur med trackball og pc med Windows 10 64-bit operativsystem.

Printer: Mærkater udskrives for at identificere hver produceret del for at sikre en hurtig og pålidelig tavlesamling.

Maskinbearbejdeligt materiale: Kabelkanal op til en bredde på 125 mm. DIN-skiner NS 15, NS 35/7,5 og NS 35/15 (i henhold til en 60 715). Samleskiner NLS-CU 3/10. Skærelængde for kabelkanaler, DIN-skiner og samleskiner er begrænset mellem 140 mm og 2200 mm.

Nøjagtighed: Præcis skæring med en tolerance på 0.5 mm.

Maskinsoftware: Software medfølger til intuitiv programmering.

Interface: Projekter, der er genereret med næsten alle tilgængelige CAD- og E-planlægningssystemer på markedet, kan behandles direkte på maskinsoftwaren ved hjælp af .CSV- eller .TXT-filer med listen af dele, som kan importeres direkte på maskinens software.

Nominel spænding: 240 V, 1~, 50 Hz.

Nominel strøm: 8 / 16 A.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling	Black, Red

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE