

Isoleret monteringsplade, AMI



Denne monteringsplade, som let kan bearbejdes, forhindrer uønsket kontakt mellem elektriske komponenter og skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Isoleret monteringsplade til vægskabe. Justerbar dybdeposition med anvendelse af AMG-ekstraudstyr. Dette tilbehør er ikke egnet til AFS-skabsserien. Se venligst udskiftnings- og reservedelskataloget.

Materiale: Bakelit.

Pakke størrelse: 1 stk.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 4mm
Materiale: Bakelite
Farve: Black
Finish: Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Lakeret Stål	Nej
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Lakeret Stål	Nej
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Lakeret Stål	Nej
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Lakeret Stål	Nej
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Lakeret Stål	Nej
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Lakeret Stål	Nej
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Lakeret Stål	Nej
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Lakeret Stål	Nej
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Lakeret Stål	Nej
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Lakeret Stål	Nej
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Lakeret Stål	Nej
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Lakeret Stål	Nej
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Lakeret Stål	Nej
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Lakeret Stål	Nej
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Lakeret Stål	Nej
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Lakeret Stål	Nej

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	EnclosureMaterial	Hurtigforsendelse
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Lakeret Stål	Nej
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Lakeret Stål	Nej
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Lakeret Stål	Nej
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Lakeret Stål	Nej
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Lakeret Stål	Nej
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Lakeret Stål	Nej
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Lakeret Stål	Nej
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Lakeret Stål	Nej
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Lakeret Stål	Nej
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Lakeret Stål	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE