

LED-lys i kompakt design, TLCL



Denne energibesparende LED-skabslampe kan monteres på mange forskellige måder samt direkte på 19" profiler i et hvilket som helst skab og er til hjælp, når der udføres vedligeholdelse i marken.

INDUSTRISTANDARDE

CE

EAC

FUNKTIONER

Beskrivelse: Belysningssystem i kompakt design er velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Det har tre mulige monteringsmetoder: magnetisk, skruefastgørelse med variabel afstand mellem huller og/eller snap-in 19" rack. Dette armatur er fremstillet i PC-ABS og har en meget lang levetid (50.000 timer) takket være LED teknologi. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk betjening med et integreret stik via en dørkontakt ved brug af TLCS-produktet uden yderligere ledninger. LED-røret er fremstillet i polycarbonat og lysets farve er hvid.

Belysningstype: High Power LED.

Lysstyrke: 945 Lm.

Strømforbrug: 7.2 W.

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C.

Dimensioner: 448 × 54.5 × 26 mm.

Tilslutning: 2 × 0,75 mm² tilslutningskabel 150 cm med åben ende, mini connector for dørkontakt.

Godkendelser: CE, EAC.

Levering inkluderer: 1 armatur monteret med tilslutningskabel, integrerede magneter og monteringskruer.

Luminosity: 945 Lm

SPECIFIKATIONER

Materiale: Plastik
Finish: Textured

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Farve	Farvekode	Spænding AC
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Light Gray	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Light Gray	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005	

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

100-240 V tilgængelig på forespørgsel.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE