

# Omkoblingssektioner til indlægning med hængslet dæksel



Omkoblingssektioner til indlægning med hængslet dæksel anvendes, når det er nødvendigt at dreje den åbne side af ledningsrøret 90 grader og stadig bevare indlægningsfunktionen.

## INDUSTRISTANDARDS

---

Certified by Canadian Standards Association.

## FUNKTIONER

---

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

## SPECIFIKATIONER

**Farvekode:** ANSI 61  
**Finish:** Galvaniseret; Struktur Pulvermaling  
**Farve:** Gray  
**Materiale:** Lakeret Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Type                  | Højde | Bredde | Tykkelse | Antal tætningsplader | Tætningsplade type |
|---------------|-----------------------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------|
| F22LE9KOKT    | Transposition Section | 64mm  | 64mm   | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F22LE9KT      | Transposition Section | 64mm  | 64mm   | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F22LKOKT      | Transposition Section | 64mm  | 64mm   | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F22LKT        | Transposition Section | 64mm  | 64mm   | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F44LE9KOKT    | Transposition Section | 102mm | 102mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F44LE9KT      | Transposition Section | 102mm | 102mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F44LKOKT      | Transposition Section | 102mm | 102mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F44LKT        | Transposition Section | 102mm | 102mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F66LE9KOKT    | Transposition Section | 152mm | 152mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F66LE9KT      | Transposition Section | 152mm | 152mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F66LKOKT      | Transposition Section | 152mm | 152mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F66LKT        | Transposition Section | 152mm | 152mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F88LE9KOKT    | Transposition Section | 203mm | 203mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |
| F88LE9KT      | Transposition Section | 203mm | 203mm  | 1.9mm    | 1                    | Flat               |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Til hver tætningsplade medfølger endvidere en pakning og et sæt skruer til samling af sektionerne.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**