



Raychem XL-Trace LSZH (Low Smoke Zero Halogen) giver frostbeskyttelse til rør i områder, der udsættes for temperaturer under frysepunktet og sikrer vedligeholdelse af flowet i rør. Den selvregulerende teknologi gør varmekablet energieffektivt og effekten justeres automatisk afhængig af omgivelsestemperaturen langs hele varmekablet.

FORDELE MED XL-TRACE LSZH

- Op til 90% mindre røgudvikling.
- Halogenfrit og forbedret evne til selvslukning.
- 4 forskellige udgangseffekter.
- Op til 238 meter i en længde.
- Hurtig og let installation med RayClic lynkoblingsenheden.



SPECIFIKATIONER

	10XL2-ZH	15XL2-ZH	26XL2-ZH	31XL2-ZH
Anvendelse	Frostbeskyttelse af rør	Frostbeskyttelse af rør	Frostbeskyttelse af rør	Vedligeholdelse af flowet i rør m. fedtet indhold
Artikel nummer	9935007441	9935007454	9935007467	9935007470
W/m ved 5°C	10W/m	15W/m	26W/m	31W/m
Maks. eksponerings-temperatur (strøm til/fra)	65 °C	65 °C	65 °C	85 °C
Maks. periodisk eksponeringstemp. (strøm til/fra)	85 °C Maks. kumulativ ekspo. 800 timer	85 °C Maks. kumulativ ekspo. 800 timer	85 °C Maks. kumulativ ekspo. 800 timer	90 °C Maks. kumulativ ekspo. 800 timer
Min. installations-temperatur	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Bøjningsradius	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Forsyningsspænding	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Maks. længde	238m	188m	142m	114m

TERMOSTATER

9935501390	RAYSTAT V5	Elektronisk PASC termostat med luft eller rør føler samt alarm relæ
9935007218	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	Elektronisk termostat med PT100 føler for montering på din skinne
9935501426	ELEXANT 450c	Elektronisk PASC termostat med luft eller rør føler samt alarm relæ, dobbelt kredsløb
9935001984	AT-TS-13	Elektronisk termostat til rør- eller omgivelsesføling (-5°C ... +15°C)
9935001997	AT-TS-14	Elektronisk termostat til rørføler (0°C ... +120°C)

KOMPONENTER TIL LYNKOBLING

9935001641	RayClic-CE-02	Tilslutning med integreret 1,5 m strømkabel
9935001706	RayClic-T-02	T-afgrening til 3 kabler
9935001683	RayClic-S-02	Splejs til at samle 2 stykker varmekabel
9935001670	RayClic-PT-02	T-afgrening med strømtilslutning med integreret 1,5 m strømkabel
9935001667	RayClic-PS-02	Splejsnings sæt med strømtilslutning til 2 kabler med integreret 1,5 m strømkabel
9935001719	RayClic-X-02	4-vejs tilslutning til 4 kabler

KOMPONENTER KRYMP

9935004253	CE20-01	Til og afslutningssæt krymp
9935003791	CCE-03-CR	Til og afslutningssæt koldkabel
9935000561	S-06	Splejsesæt
9935001201	JB16-02	Tilslutningsboks for varmekabler