

Tynd gulvvarmemåtte

QuickNet er enkel at installere, da varmekablet ligger fastmonteret på et selvklæbende net. QuickNet er det bedste valg til renovering, hvor der kræves minimal byggehøjde, da varmemåtten kun fylder 3,5 mm.



Alle underlag

QuickNet kan installeres på alle underlag, som har en bærende konstruktion, der er i overensstemmelse med gældende byggregler. Varmekablet ligger på undersiden af det selvklæbende net, så kabeln holdes ned mod underlaget og irriterende løkker af varmekabel stikker op fra underlaget undgås. Kablet er fastholdt med net, der sikrer at spartelmasse eller fliseklæb får kontakt til underlaget over hele overfladen. Dette eliminerer effektivt luftlommer underklinker og fliser.

QuickNet 90 varmemåtte til lægning i selvnivellerende spartelmasse og fliseklæb

EAN	Effekt pr. kvadratmeter: 90 W/m ²	
	Betegnelse	Gulvareal (m ²)
5414506020144	QuickNet 90	1,0 m ²
5414506020151	QuickNet 90	1,5 m ²
5414506020168	QuickNet 90	2,0 m ²
5414506020175	QuickNet 90	2,5 m ²
5414506020182	QuickNet 90	3,0 m ²
5414506020199	QuickNet 90	3,5 m ²
5414506020205	QuickNet 90	4,0 m ²
5414506020212	QuickNet 90	4,5 m ²
5414506020229	QuickNet 90	5,0 m ²
5414506020236	QuickNet 90	6,0 m ²
5414506020243	QuickNet 90	7,0 m ²
5414506020250	QuickNet 90	8,0 m ²
5414506020267	QuickNet 90	9,0 m ²
5414506020274	QuickNet 90	10,0 m ²
5414506020281	QuickNet 90	12,0 m ²

Fakta om QuickNet 90

- Under klinker, trægulv og linoleum.
- Må lægges direkte på brændbart underlag.
- Byggehøjde: 3-8 mm + gulvbelægning.
- Varmemåttens bredde er 0,5 m.
- Til rum, som kræver højere effekt fås QuickNet 160. Den må dog ikke lægges direkte på brændbart underlag.

QuickNet 160 varmemåtte til lægning i selvnivellerende spartelmasse og fliseklæb

EAN	Effekt pr. kvadratmeter: 160 W/m ²	
	Betegnelse	Gulvareal (m ²)
5414506020298	QuickNet 160	1,0 m ²
5414506020304	QuickNet 160	1,5 m ²
5414506020311	QuickNet 160	2,0 m ²
5414506020328	QuickNet 160	2,5 m ²
5414506020335	QuickNet 160	3,0 m ²
5414506020342	QuickNet 160	3,5 m ²
5414506020359	QuickNet 160	4,0 m ²
5414506020366	QuickNet 160	4,5 m ²
5414506020373	QuickNet 160	5,0 m ²
5414506020380	QuickNet 160	6,0 m ²
5414506020397	QuickNet 160	7,0 m ²
5414506020403	QuickNet 160	8,0 m ²
5414506020410	QuickNet 160	9,0 m ²
5414506020427	QuickNet 160	10,0 m ²

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
SalesDK@chemelex.com