

Partielle paneler | Gulvskabe, DPP



Delpaneler giver mulighed for mange forskellige og lettilgængelige konfigurationer af adskilte rum inde i skabet. Panelet er fastgjort med skruer, der sikrer, at det kun kan fjernes af servicepersonalet, hvilket øger operatørernes sikkerhed.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til opdeling af skabsfronten i sektioner, når det bruges sammen med den vandrette deleskinne CDH/CDHK, når der ikke kræves en dør.

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 54.

Pakke størrelse: 1 panel med monteringsmateriale.

Monteringskrav: Tilføj CDH til MC rammer og brug CDHK til MK rammer. Brug DPC/DPCV til top- og bundpaneler.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.75mm
Farve: Light Gray
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Hurtigforsendelse
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	EnclosureMaterial	Produktfamilie	Hurtigforsendelse
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE