


Regntag | Vægskabe, ARF



Et regntag af lakeret stål giver ly vha. et skråtag og beskytter de monterede komponenter mod opsamlet vand, der drypper ind i skabet, når døren åbnes.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Monteres som beskyttelse på udendørs skabe. Taget er skråt og udstyret med drypkant. Bearbejdning af skabet påkræves for montage. Det forøger skabsstr. med H: 60 mm, D: 20 mm og B: 20 mm.

Materiale: 1.5 mm Lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 stk. regntag med monteringstilbehør.

Yderligere informationer: Ved udsættelse for høje niveauer af UV-stråling skal ARF bestilles med 100 % polyestermalingsbelægning. En ekstra grunderbelægning til korrosionsbeskyttelse anbefales til fugtige miljøer. Der skal tages hensyn til modstandsdygtighed over for korrosion ved udendørs og indendørs brug. ARF er ikke kompatibel med 180° MMH-hængsler.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.5mm
Farve: Light Gray
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Hurtigforsendelse
ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	EnclosureMaterial	Produktfamilie	Hurtigforsendelse
ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej
ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Lakeret Stål	Wall Mounted	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE