

Separationsplader til MCS- og MCD-skabe, SPD



Denne skilleplade af stål adskiller sammenbyggede skabe, samtidig med at IP-klassificeringen opretholdes, hvilket giver individuelle rum til komponenter, som skal monteres.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Adskiller to sammenkoblede MCS/MCD skabe.

Materiale: 1.5 mm forzinket stål.

Monteringskrav: IP 43 | TYPE 1-tætning kan opnås ved anvendelse af SPDG-pakning. CCJ beslag skal anvendes for at montere SPD i kabinettet. For at sammenkoble skabe, skal der anvendes CCM og CCI beslag. Til EMI-afskærmning skal SPDEG-pakningen anvendes.

Pakke størrelse: 1 stk.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
SPD1805	1800mm	13mm	406mm	Lakeret Stål	Nej
SPD1804	1800mm	13mm	306mm	Lakeret Stål	Nej
SPD1806	1800mm	13mm	506mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2005	2000mm	13mm	406mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2004	2000mm	13mm	306mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2006	2000mm	13mm	506mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2008	2000mm	13mm	706mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2206	2200mm	13mm	506mm	Lakeret Stål	Nej
SPD2208	2200mm	13mm	706mm	Lakeret Stål	Nej
SPD1205	1200mm	13mm	500mm	Lakeret Stål	Nej
SPD1405	1400mm	13mm	500mm	Lakeret Stål	Nej
SPD1605	1600mm	13mm	500mm	Lakeret Stål	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE