

nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindeanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil: 2 mm **Sicherheitsfaktor statische Last:** 5:1

Oberfläche:Elektrolytisch verzinktEntspricht:SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1										
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenläng e (L)	Statische Last				

SLS2L2SEM8	196756	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2m	8	45mm	270N
SLS2L3SEM8	196757	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3m	8	45mm	270N

Größe Slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Lochgröße (HS): 8 - 10 mm Breite (W): 16 mm Höhe 2 (H2): 43.5mm Höhe 1 (H1): 53mm Gewindegröße (TS): M8


Dicke (T): 4 mm Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.

Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.