

# nVent CADDY Speed Link Y-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Die Y-Ausführung erhöht die Stabilität

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Sicherheitsfaktor statische Last | Durchmesser Stahlseil | Länge Stahlseil „Y“ (YL) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| SLD15Y500     | 195960        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 5:1                              | 1.5 mm                | 0.5m                     |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | A | B | Statische Last |
|---------------|---------------|---|---|----------------|
|               |               |   |   |                |

|           |        |       |      |      |
|-----------|--------|-------|------|------|
| SLD15Y500 | 195960 | 39 mm | 5 mm | 195N |
|-----------|--------|-------|------|------|

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

nVent CADDY Speed Link Verschluss nicht enthalten.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

