


Speedway Kabelleiter



Die SPEEDWAY Kabelleiter ist das Rückgrat des SPEEDWAY Kabelleitersystems. Hochtechnologische Eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Installation von Hochleistungskabeln die den normativen Vorgaben entspricht. Das Design der Kabelleiter sieht vor, zur effizienten Erstellung von Vor-Ort Verbindungen, das integrierte SPEEDLOK System zu verwenden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Einfache Kabelpritschenübergänge mit dem innovativen, integrierten Kupplungssystem SPEEDLOK

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Höhe (H)	A	B
CL110X750HD	840040	750 mm	110 mm	25 mm	85 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Höhe (H)	A	B
CL110X900HD	840050	900 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X150HD	840000	150 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X600HD	840030	600 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X450HD	840020	450 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X300HD	840010	300 mm	110 mm	25 mm	85 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

