


Teleskopmontageleiste zur Befestigung in Trockenbauwänden



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mehrere Gerätedosen können montiert werden

Für eine einfache Identifizierung und zum Biegen eingekerbt und markiert

Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten Mess-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständern

Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher

Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt

Kann auf die Frontseite oder in das Innere des Trockenbauwandständers montiert werden

Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandständer

Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage

Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bolzenabstand	Anschlussdosentiefe
TSGB16	187190	280 - 458 mm	38mm, 54mm
TSGB1624	187199	400 - 635 mm	38mm, 54mm, 63.5mm
TSGB24	187191	432 - 660 mm	38mm, 54mm, 63.5mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

