


# RING FRF /2 Rohrklipp, doppelt, mit Dübel



## MERKMALE

Kunststoffklemme zum Halten von 2 Rohren/Kabelschutzrohr, zum Einschlagen


In gebohrtem Loch in Mauerwerk oder Beton befestigen

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Polyamid

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Länge (L) | Breite (W) | Durchmesser (Ø) | Bohrerdurchmesser |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| FRF020X2      | 571220        | 20 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |
| FRF028X2      | 571250        | 28 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |
| FRF022X2      | 571230        | 22 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |
| FRF018X2      | 571210        | 18 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |
| FRF025X2      | 571240        | 25 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |
| FRF016X2      | 571200        | 16 mm                 | 30mm      | 20 mm      | 9.8 mm          | 8mm               |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

