

Varistar CP Rückwand, geschraubt

Data Solutions



Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Rückwand ohne Erdungskit

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-122	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-124	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-386	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-545		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-546		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-547		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-548		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-549		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-550		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-551		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-552		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-553		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-554		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-555		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-556		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.