

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, IP55

Data Solutions



Stahltür mit Montagerahmen innen, 3 Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inkl. Erdung.

MERKMALE

Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 55

Schwenkhebelgriff mit eingebauten Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp:	3-Punkt-Verriegelung
Produkttyp:	Schaltschranktür
Schutzart:	IP55
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-171	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-217	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE