

LED-Leuchten für Schränke

Data Solutions



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden.

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System.

Mit oder ohne Sensor erhältlich.

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Leicht

Table 1/3

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Zubehörtyp	Eingangsspannung DC	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe
57274	250V max	Leuchten			1	Schwarz

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Zubehörtyp	Eingangsspannung DC	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe
57275		Leuchten			2	Schwarz
57265	230V max	Leuchten	24V max	396mm	1	Schwarz
57272	250V max	Leuchten		3000mm	1	Schwarz
57273	250V max	Leuchten		1000mm	1	Schwarz

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Höhe	Material	Typ	Breite
57274	14mm	Glatt-matt	53mm	Kunststoff	Cabinet Light, Klemmenblock	18mm
57275	4mm	Glatt-matt	30mm		Cabinet Light, Magnet	12mm
57265	40mm	Glatt-matt		Kunststoff	Cabinet Light	33mm
57272		Glatt-matt		Kunststoff	Anschlusskabel	0.3mm
57273		Glatt-matt		Kunststoff	Cabinet Light	

Table 3/3

Katalognummer	Farbtemperatur	Nennspannung	Betriebstemperatur	Gewicht	Zertifizierungen
57274		250V	60°C min	0.07kg	
57275				0.08kg	
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	RoHS, CE
57272		250V	60°C min		
57273		250V	60°C min	0.3kg	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE