

Wasser- / Gasrohr-Erdungsklammer



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

hochfestes Siliziumbronze

Zum Anschluss von Kupferleitern an metallischen Wasserleitungen, Tiefenerdern oder flexiblen Gasleitungen (CSST) mit Messing-Verschraubungen

Entspricht den Anforderungen der Ausgabe 2009 von NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) und NEC® (National Electric Code) für das Verbinden von gewellten Edelstahlrohren (CSST) mit dem Erdungsleiter des elektrischen Systems des Gebäudes

SH-Ausführung für Außenanwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Für den Außengebrauch: Nein


Material: Siliziumbronze

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrgröße, Sollwert (Ø)	Rohrgröße, Ist- Wert (Ø)	Sechskant-Breite (W)	Leitergröße
CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 eindrähtig – #2 eindrähtig, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrgröße, Sollwert (Ø)	Rohrgröße, Ist- Wert (Ø)	Sechskant-Breite (W)	Leitergröße
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	Volldraht Nr. 10 – Litzendraht Nr. 2, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE