

Druckkupplung für verkupferte Tiefenerder, spitz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gewindelose Kompressionskupplung zur Verwendung mit verkupferten, spitzen Tiefenerder

Das Innere der Kupplung ist verjüngt, sodass der Tiefenerder bei der Montage zu einer irreversiblen leitfähigen Verbindung verdichtet wird

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Länge (L)	Stückgewicht	Entspricht
BR12	156650	Messing	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Siliziumbronze	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Siliziumbronze	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC EN 62561-2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Länge (L)	Stückgewicht	Entspricht
CC34	158020	Siliziumbronze	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC EN 62561-2


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

IEC® EN 62561-2 ersetzt EN 50164-2.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE