

FBS Flache Verteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Unterstützung für Verteilerschienen mit Gewinde

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Kunststoff-Positionierstift für Stangenposition

Lässt sich leicht verstellen, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen

Schutzschirm kann mittels Abstandshaltern befestigt werden

Ein Erdungsleiter kann beidseitig montiert werden

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung

FBS400A	551350	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	----------------------------	------------	---------------	-------------

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Entflammbarke itsklasse	Stromschienen breite	Stromschienen dicke	Höhe (H)
FBS400A	551350	IEC 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	E	X	Stückgewicht
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.