


# Sammelschienenadapter 63A mit Kabeln, WO60



Sammelschienenadapter mit einer Montagewise, vormontiert mit Kabeln, 10 mm<sup>2</sup>.

## INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

## MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter 63 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Mit Kabeln 10 mm<sup>2</sup>.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 63 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 4.4 W.

Pole: 3-polig.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |       |        |       |                         |             |                      |
|---------------|-------|--------|-------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Material                | Oberfläche  | Farbe                |
| 32454         | 200mm | 54mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |
| 32456         | 200mm | 63mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |
| 32457         | 200mm | 72mm   | 63mm  | Kunststoff,<br>Baustahl | Beschichtet | Schwarz,<br>Hellgrau |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.