

nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterial, F80



MERKMALE

Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium

Hauptsächlich zur Herstellung von Verbindungen zur Tragschiene eingesetzt

Integriertes Schweißmaterialpaket

Das Schweißmaterial ist mit einem gelben Deckel farbcodiert und für den Einsatz im Bahn- und Bahnbereich ausgelegt

Der Außenring der gelben Abdeckung ist farbcodiert nach Größe, um eine Fehlanwendung zu vermeiden

Elektronische Zündung

Kein Startmaterial erforderlich

Nicht explosiv

Keine Selbstentzündung möglich

Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Umlaufender Farbcode
PB400PLUSF80	165736	Braun
PB150PLUSF80	165732	Dunkelblau
PB65PLUSF80	165729	Dunkelgrün

Katalognummer	Artikelnummer	Umlaufender Farbcode
PB90PLUSF80	165730	Grau
PB45PLUSF80	165728	Hellblau
PB300PLUSF80	165735	Lichtgrün
PB115PLUSF80	165731	Orange
PB250PLUSF80	165734	Lila
SB32PLUSF80		Weiß
PB200PLUSF80	165733	Gelb

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterial erfordert eine elektronische Steuereinheit zur Zündung (separat verkauft).

Alle nVent ERICO Cadweld Verbindungen auf Schienen müssen entweder mit nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80 oder nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80 installiert werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE