

Stift zu Schienennetz-Kit



DIAGRAMME



MERKMALE

Ermöglicht die direkte Verbindung von Bolzen mit der neutralen Achse des Schienensteges durch den exothermen Prozess Zu den Kits gehören eine nVent ERICO Cadweld Tiegelzuordnung, Tiegelreinigungswerkzeug, Zündgerät, Gewindestift, Unterlegscheiben und Muttern

SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Anschlüsse: 1
Mindestbestellmenge: 50

Schienenart: RI52;RI59

Table 1/2						
Katalognumme r	Material	Schweißtiegel- Familie	Länge (L)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)	Bolzen
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Edelstahl 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8 Zoll UNC	Edelstahl (1)

Katalognumme r	Material	Schweißtiegel- Familie	Länge (L)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)	Bolzen
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Edelstahl 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8 Zoll UNC	Edelstahl (1)


Table 2/2						
Katalognummer	Unterlegscheiben	Muttern				
PBK244	3/8-Zoll-Siliziumbronze- Sicherungsscheibe (1)	Siliziumbronze-Sechskantmutter 3/8 Zoll 16 UNC (1)				
PBK245	5/8-Zoll-Siliziumbronze- Sicherungsscheibe (1)	Siliziumbronze-Sechskantmutter 5/8 Zoll 11 UNC (1)				

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Schweißerrahmen separat erhältlich.

Ein Abstand zwischen den elektrischen Leitern kann erforderlich sein. Siehe Tiegel-Plakette für weitere Informationen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.