

Sockel Front- und Rückblende Edelstahl, PFS



Dieser Edelstahlsockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.

MERKMALE

Beschreibung: Sockel Front- und Rückblenden. Für Verkabelung ohne Einschränkung und gemäß dem VDE 0113 Standard. Der Sockel besteht aus vier Eckstücken mit abnehmbaren Frontplatte. Die Seitenteile PSS müssen separat bestellt werden. Verfügbarer Höhen: 100 und 200 mm. 200 mm hohen Sockel werden mit zwei abnehmbaren Rückblende (je 100 mm hoch) geliefert. Die Frontplatte bestehen aus einem 200 mm Stück. Alle Blenden sind zur Verstärkung zweifach abgekantet.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Ecken 2 mm, Blenden 1.5 mm.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Für einen vollständigen Sockel, fügen Sie die Seitenteile PSS hinzu.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 304
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Baustahl	Freistehend	Edelstahl 316

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für 1600 mm breite Schränke werden 2 Stück 800 mm breite Sockel benötigt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE