

Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit



Der thermoelektrische Entfeuchter H2Omit entfeuchtet die Luft im Schrankinnenraum und stellt somit eine kostengünstige, aber dennoch extrem effiziente Möglichkeit zum Schutz elektronischer und elektrischer Komponenten vor Kondensation dar

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

MERKMALE

Weniger Korrosion, durch die Lebensdauer von internen elektrischen und elektronischen Komponenten verkürzt wird

Kondensiert Feuchtigkeit aus dem Schrankinnenraum sowie stehende Flüssigkeiten

Integrierte Entwässerung mit Kunststoffschlauch leitet Flüssigkeitsansammlungen über den Entwässerungsstutzen (separat erhältlich) ab

Rotierende seitliche Lüftungsdüsen leiten die zirkulierende Luft von wichtigen Steuerungen weg

Montage über DIN-Schiene an der Innenwand oder direkt an der Innenseite des Schrankbodens oberhalb des Entwässerungsstutzens (separat erhältlich)

Kann in Gehäusen aus Baustahl, Aluminium, Edelstahl oder aus einem nichtmetallischen Material verwendet werden

Schlagfestes ABS-Gehäuse

Wird mit einer 24-Volt-Gleichspannung betrieben

Läuft durchgehend über 0 °C (Netzgerät nicht inbegriffen)

Entzieht der Luft 235 g Feuchtigkeit in 24 Stunden

Kompaktes Design, 150 mm x 135 mm x 142 mm

Vier Fuß (1219 mm) langer Kunststoffschlauch

Zwei Schlauchhalterungen

Eine Schlauchhalterung mit zwei Enden

Sechs Zoll (152 mm) langes Klettband

Sieben Zoll (178 mm) lange DIN-Schiene

Zwei Befestigungsschrauben

4.5 A max. (84 W)

One Thermoelectric Dehumidifier includes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe	Tiefe
H2OMITTER	140mm	146mm	ABS	Glatt-matt	Grau	146mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

* Wenn kein Dauerbetrieb erwünscht ist, kann ein mechanischer Hygrostat (AMHUM) an den thermoelektrischen Entfeuchter angeschlossen und so eingestellt werden, dass der Entfeuchter bei der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit aktiviert wird.

VELCRO ist eine eingetragene Marke der Velcro Industries B.V.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE