

Teleskop-Geräteboden, SHT



Dieser Boden ist ausziehbar, damit installierte Komponenten inspiziert und gewartet werden können. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schrankes sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Zum leichten Zugriff auf Einbauten wird er direkt am Schrankrahmen in der Tiefe befestigt. Montage in Teiltiefen ist eine Option. Der Boden kann auch nach dem Einbau aus den Gleitschienen herausgenommen werden. Umgekehrter und seitlicher Einbau ist möglich.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Max. Traglast: 500 N.

Verpackungseinheit: 1 belüfteter Boden und 1 Paar Teleskopschienen mit Montagezubehör.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie SHTP-Profile für die vollständige/teilweise versenkte Montage zum Gehäuserahmen hinzu.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Breite Montageplatte	Max. Montagetiefe	Gehäusematerial
SHT0608	46mm	600mm	800mm	460mm	750mm	Baustahl
SHT0806	46mm	800mm	600mm	660mm	550mm	Baustahl
SHT0606	46mm	600mm	600mm	460mm	550mm	Baustahl
SHT0808	46mm	800mm	800mm	660mm	750mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.