

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

MERKMALE

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyesterurethan

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge (L)	Zur Verwendung mit	Farbe
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blau
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rot
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Gelb
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Schwarz
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Schwarz
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Gelb

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge (L)	Zur Verwendung mit	Farbe
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blau
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rot
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Schwarz


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
LK307A	145811	0.08 kg	
LK308A	145812	0.09 kg	
LK320A		0.15 kg	1
LK316A		0.12 kg	1
LK309A	145813	0.11 kg	
LK310A	145814	0.13 kg	
LK311A	145815	0.15 kg	
LK314A	145816	0.22 kg	1
LK318A	145817	0.5 kg	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE