

Packing Cap



Packing caps are used when splicing to short dowels and there is not enough room for standard installation equipment. Packing caps help retain and position packing materials, which helps minimize leakage of the molten filler materials during installation.

MERKMALE

Designed for specific sleeve and reinforcing bar combinations

Designed to fit over multiple reinforcing steel deformation and rib patterns

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBS362211	36 mm	#11	35M	67 mm	44 mm
RBS362214	43 mm	#14	45M	80 mm	54 mm
RBS362218	57 mm	#18	55M	99 mm	67 mm
RBS36225	12 mm, 16 mm	#4, #5	10M, 15M	38 mm	19 mm
RBS36226	20 mm	#6	20M	41 mm	25 mm
RBS36227	22 mm	#7		44 mm	29 mm

Katalognummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBS36228	25 mm	#8	25M	51 mm	32 mm
RBS36229	28 mm	#9	30M	57 mm	38 mm
RBS362210	32 mm	#10		60 mm	41 mm


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Contact nVent LENTON prior to purchasing. Metal caps should only be used by experienced installers.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE