

# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding

## Power Utilities



Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable

Subrack can be used with slide rails

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 11 kg

Threaded insert, insulation strip pre-fitted

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Zur Montage     | Leiterplattentiefe             | Typ EMV-Dichtung |
|---------------|--------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 24553-434     | 6 U          | 355 mm | 1                   | Rückwandplatine | 160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm | Edelstahl        |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Zur Montage    | Leiterplattentiefe             | Typ EMV-Dichtung |
|---------------|--------------|--------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| 24553-433     | 6 U          | 295 mm | 1                   | Rückwandplatte | 160 mm, 220 mm, 280 mm         | Edelstahl        |
| 24553-432     | 6 U          | 235 mm | 1                   | Rückwandplatte | 160 mm, 220 mm                 | Edelstahl        |
| 24553-134     | 3 U          | 355 mm | 1                   | Rückwandplatte | 160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm | Edelstahl        |
| 24553-133     | 3 U          | 295 mm | 1                   | Rückwandplatte | 160 mm, 220 mm, 280 mm         | Edelstahl        |
| 24553-132     | 3 U          | 235 mm | 1                   | Rückwandplatte | 160 mm, 220 mm                 | Edelstahl        |

Table 2/3

| Katalognummer | Griff enthalten | Befestigung | Entspricht      | EMV-Schirmung | Produkttyp                | Breite Gestell |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 24553-434     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |
| 24553-433     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |
| 24553-432     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |
| 24553-134     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |
| 24553-133     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |
| 24553-132     | Nein            | Gestell     | IEC 60297-3-103 | Nein          | Baugruppenträger/Einschub | 84 HP          |

Table 3/3

| Katalognummer | Statische Last |
|---------------|----------------|
| 24553-434     | 11 kgf         |
| 24553-433     | 11 kgf         |
| 24553-432     | 11 kgf         |
| 24553-134     | 11 kgf         |

| Katalognummer | Statische Last |
|---------------|----------------|
| 24553-133     | 11 kgf         |
| 24553-132     | 11 kgf         |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Alternative product for older EuropacLab and Europac subrack series.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**