

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155

Power Utilities



Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, shielded versions.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

IP 20, in accordance with IEC 60529

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Aluminum construction

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3						
Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung	Schock- und Vibrationstoleranz
21500-080	6 U	1	Rückwandplatine	220 mm	Textile	5 g (force)
21500-079	3 U	1	Rückwandplatine	220 mm	Textile	5 g (force)

Table 2/3						
Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Tiefe	EMV-Schirmung	Produkttyp
21500-080	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11	235 mm	Ja	Baugruppenträger/Einschub
21500-079	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11	235 mm	Ja	Baugruppenträger/Einschub

Table 3/3		
Katalognummer	Breite Gestell	Statische Last
21500-080	84 HP	15 kgf
21500-079	84 HP	15 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Test reports are available online.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.