

Regendach, ASST



Ein Regendach aus Edelstahl schützt dank eines Schrägdachs installierte Bauteile vor angesammeltem Wasser, das sonst beim Öffnen der Tür in den Schrank tropfen würde.

MERKMALE

Beschreibung: Wird als Outdoor-Schutz auf Edelstahl-Wandgehäuse montiert. Das Dach ist leicht geneigt und hat eine Tropfkante. Bearbeitung ist erforderlich. Die Gehäuse-Abmessungen erhöhen sich um H: 60 mm, B: 20 mm und T:20 mm.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.

Zusätzliche Informationen: ASST ist nicht mit 180-Grad-MMHS-Scharnieren kompatibel.

Enthält Befestigungsteile

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Gebürstet

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Gehäusematerial	Produktfamilie
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST042	59mm	400mm	210mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST062	59mm	600mm	210mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST063	59mm	600mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST083	59mm	800mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
ASST084	59mm	800mm	400mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE