

Geschlitzte Frontpaneele | Stromverteilung, MSMCP



This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

MERKMALE

Beschreibung: Geschlitztes Frontpaneel für modulare Baugruppen. Wird mit einer DIN-Schiene pro Reihe für modulare Komponenten geliefert. Die Abkantung oben und unten sorgt für zusätzliche Festigkeit.

Material: 1.25 mm Stahl.

Oberfläche: RAL 7035 strukturierte Pulverbeschichtung.

Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Zur Montage auf dem modularen Systemrahmen.

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.25mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Plattenanzahl
MSMCP1506R5	150mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP1508R5	150mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP2006R5	200mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP2008R5	200mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP3006-1R5	300mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP3006-2R5	300mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	2
MSMCP3008-1R5	300mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	1
MSMCP3008-2R5	300mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	2
MSMCP4506R5	450mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	3
MSMCP4508R5	450mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	3
MSMCP6006R5	600mm	600mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	4
MSMCP6008R5	600mm	800mm	13mm	Baustahl	Freistehend, Wandschränke	4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.