

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

Power Utilities



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Enable grounding of the front area (protection class 1)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20119-161	21 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein
20119-163	42 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20119-162	28 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein
20119-160	14 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20119-159	7 HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/3

Katalognummer	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material	Produkttyp	Höhe Gestell
20119-161	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
20119-163	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
20119-162	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
20119-160	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U
20119-159	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium	Frontplatte	3 U

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Breite
20119-161	Frontplatte ohne Griff	106.3 mm
20119-163	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20119-162	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm
20119-160	Frontplatte ohne Griff	70.8 mm
20119-159	Frontplatte ohne Griff	35.2 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE