

Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

Power Utilities



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Leiterplatenteile	Nutbreite	Farbe	Material	Produktfamilie	Produkttyp
---------------	-------------------	-----------	-------	----------	----------------	------------

34562-884	340 mm	2	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34562-885	400 mm	2	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34562-881	160 mm	2	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34562-883	280 mm	2	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34562-882	220 mm	2	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34564-881	160 mm	2.5	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen

34564-882	220 mm	2.5	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34564-883	280 mm	2.5	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34564-884	340 mm	2.5	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen
34564-885	400 mm	2.5	Silber	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschienen

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu
34562-884	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34562-885	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34562-881	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34562-883	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34562-882	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

Katalognummer	Typ	Passt zu
34564-881	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-882	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-883	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-884	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-885	Schwerlast	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE