

Geschlossene Tür für Edelstahl Schaltschränke, DNSS



Diese Tür ersetzt die Rückwand in einem Standschrank, um auf an der Vorderseite installierte Geräte von hinten zuzugreifen, oder um Rücken-an-Rücken-Montageplatten zur Vergrößerung des Einbauraums zu verwenden.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür, 3 mm DIN Doppelbart Schließsystem und Türmontagerahmen. Der Türmontagesatz DSB (Scharniere und Schließgestänge-Widerhalter) muss separat bestellt werden. 180° Scharniere und sämtliche Schließsysteme des nVent HOFFMAN-Programms können angebracht werden.

Material: 2 mm AISI 304 Edelstahl, AISI 316L (auf Anfrage).

Max. Traglast: 800 N.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie den Scharniersatz DNMKS, wenn noch keine Tür montiert war.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Gebürstet
Material: Edelstahl 304

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türtyp	Gehäusematerial	Produktfamilie
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Einzeltür	Baustahl	Freistehend
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Linke Tür	Baustahl	Freistehend
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Rechte Tür	Baustahl	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE