


Mounting Plate for 19" Case and Subrack

Power Utilities



Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Material	Produktfamilie	Produkttyp
34562-752	84 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	Montageplatte

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Material	Produktfamilie	Produkttyp
34562-756	84 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-760	84 HP	1	292.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-748	84 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-870	84 HP	1	352.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Montageplatte
34562-871	84 HP	1	412.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Montageplatte
34562-745	28 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-746	42 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-747	63 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-749	28 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-750	42 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	Montageplatte
34562-751	63 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Montageplatte
34562-753	28 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-754	42 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Material	Produktfamilie	Produkttyp
34562-755	63 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-757	28 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-758	42 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte
34562-759	63 HP	1	292.2 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	Montageplatte

Table 2/2

Katalognummer	Breite	Passt zu	Zertifizierungen
34562-752	431.35 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-756	431.35 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-760	431.35 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-748	324.67 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-870	431.35 mm	Baugruppenträger	
34562-871	431.35 mm	Baugruppenträger	
34562-745	146.88 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-746	217.99 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-747	324.67 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-749	146.88 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-750	217.99 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-751	324.67 mm	Baugruppenträger	RoHS

Katalognummer	Breite	Passt zu	Zertifizierungen
34562-753	146.88 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-754	217.99 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-755	324.67 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-757	146.88 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-758	217.99 mm	Baugruppenträger	RoHS
34562-759	324.67 mm	Baugruppenträger	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE