

# Universal-Anschlussklemme, W060



Anschlussklemmen für den Anschluss von Rundleitern an flachen Sammelschienen, 1,5 mm<sup>2</sup> bis 120 mm<sup>2</sup>.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

UL

CSA

GL

DNV-GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Universal-Leiterklemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und offenem Anschlussklemmenraum.

Nennspannung: 690 V.

Zertifikate: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Beschichtet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Verbindungsart	Max. Stromstärke	Anzahl Verpackungen
01068	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm <sup>2</sup>	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm <sup>2</sup>	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm <sup>2</sup>	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm <sup>2</sup>	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm <sup>2</sup>	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm <sup>2</sup>	400A	25

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.