

Varistar CP Base Plate, One-Piece

Power Utilities

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

MERKMALE

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-320	600 mm	300 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-628	600 mm	300 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-322	600 mm	600 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-323	600 mm	800 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-324	600 mm	900 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-325	600 mm	1000 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-326	600 mm	1100 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-327	600 mm	1200 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-629	600 mm	600 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-630	600 mm	800 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-631	600 mm	900 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-632	600 mm	1000 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-633	600 mm	1100 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-634	600 mm	1200 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-826	600 mm	600 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-827	600 mm	800 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-828	600 mm	900 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-829	600 mm	1000 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-830	600 mm	1100 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-831	600 mm	1200 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-330	800 mm	600 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-635	800 mm	600 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-832	800 mm	600 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-331	800 mm	800 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-332	800 mm	900 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-333	800 mm	1000 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-334	800 mm	1100 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-335	800 mm	1200 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-636	800 mm	800 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-637	800 mm	900 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-638	800 mm	1000 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-639	800 mm	1100 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-640	800 mm	1200 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-833	800 mm	800 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-834	800 mm	900 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-835	800 mm	1000 mm		Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-836	800 mm	1100 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-837	800 mm	1200 mm	IP20	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Katalognummer	Material	Produkttyp	Passt zu
21630-320	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-628	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-322	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-323	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-324	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-325	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	

Katalognummer	Material	Produkttyp	Passt zu
21630-326	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-327	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-629	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-630	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-631	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-632	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-633	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-634	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-826	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-827	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-828	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-829	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-830	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-831	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-330	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-635	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-832	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-331	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	

Katalognummer	Material	Produkttyp	Passt zu
21630-332	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-333	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-334	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-335	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-636	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-637	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-638	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-639	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-640	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	
21630-833	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-834	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-835	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-836	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP
21630-837	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.