

ELICP Internal Plastic nVent LENTON Form Saver Plug for A2 Couplers



MERKMALE

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

O-ring provides hydraulic seal

Color coded for the appropriate coupler size

SPEZIFIKATIONEN

Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Table 1/2

Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)	A
ELICP20	20 mm	#6	20M	57 mm	13 mm	10 mm
ELICP22	22 mm	#7		60 mm	13 mm	13 mm
ELICP25	25 mm	#8	25M	64 mm	13 mm	13 mm
ELICP28	28 mm	#9	30M	67 mm	13 mm	13 mm


Katalognummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)	A
ELICP32	32 mm	#10		70 mm	13 mm	13 mm
ELICP36	36 mm	#11	35M	75 mm	13 mm	13 mm
ELICP43	43 mm	#14	45M	83 mm	16 mm	13 mm
ELICP57	57 mm	#18	55M	102 mm	25 mm	13 mm

Table 2/2		
Katalognummer	Höhe (H)	Farbe
ELICP20	11 mm	Gelb
ELICP22	11 mm	Blau
ELICP25	11 mm	Rot
ELICP28	11 mm	Schwarz
ELICP32	11 mm	Gelb
ELICP36	11 mm	Blau
ELICP43	11 mm	Rot
ELICP57	11 mm	Blau

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

ELICP36 can also be used with P8/P9 position couplers for form saving applications (sizes 20, 22, 25 only).

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE