

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Energieversorger

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

EIGENSCHAFTEN

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Color Code	Konform mit	Höhe
21630-110	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Color Code	Konform mit	Höhe
21630-116	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Katalognummer	Material	Product Type	Statische Last	Typ	Kompatibel mit
21630-110	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-111	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-112	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-113	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-114	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-115	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-117	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-116	Stahl	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE