

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.

MERKMALE

Height of connection plate 400 mm

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 5-point locking for EMC applications

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Farbe	Farbcode
21630-372	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-373	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-711	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-712	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-374	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-375	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-376	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Farbe	Farbcode
21630-377	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-713	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-714	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-715	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-716	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Produkttyp
21630-372	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-373	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-711	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-712	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-374	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-375	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-376	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-377	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-713	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-714	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-715	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür
21630-716	4-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE