

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

MERKMALE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Verriegelungstyp
21630-521	24 U	1200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-522	24 U	1200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-523	29 U	1400 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-524	29 U	1400 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-525	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung
21630-526	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung
21630-527	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung
21630-528	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Verriegelungstyp
21630-529	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung
21630-530	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	4-Punkt-Verriegelung
21630-531	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	5-Punkt-Verriegelung
21630-532	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	5-Punkt-Verriegelung

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart
21630-521	Schaltschranktür	IP55
21630-522	Schaltschranktür	IP55
21630-523	Schaltschranktür	IP55
21630-524	Schaltschranktür	IP55
21630-525	Schaltschranktür	IP55
21630-526	Schaltschranktür	IP55
21630-527	Schaltschranktür	IP55
21630-528	Schaltschranktür	IP55
21630-529	Schaltschranktür	IP55
21630-530	Schaltschranktür	IP55
21630-531	Schaltschranktür	IP55
21630-532	Schaltschranktür	IP55

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE