

Selbstregulierendes FS-Heizband



nVent RAYCHEM FS selbstregelnde Begleitheizungskabel bieten energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösungen für den Rohrfrostschutz. FS-C10-2X ist für höhere Temperaturen ausgelegt und wird zum Frostschutz an inaktiven Zentralheizungsrohren verwendet.

EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung

Einfache Installation: Ablängen, Metermarken, schnelles RayClic-Kaltverbindungssystem

Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Heizband, fortschrittliche Energiesparfunktionen, keine Überhitzung möglich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Nennspannung	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Außenmantelwerkstoff	Max. Heizkreislänge
P000000732	FS-C10-2X	220 – 240 V	230 V	10 W/m	Modifiziertes Polyolefin	180 m

Table 2/3

Katalognummer	Artikelname	Schutzschalter	Farbe	Nennweite	Nennhöhe	Erdleitertyp
P000000732	FS-C10-2X	Type C/20Amp	Pflaume	16 mm	6.8 mm	Schutzgeflecht

Table 3/3

Katalognummer	Artikelname	Bereichsklassifizierung	Nenngewicht des Kabels	Max Continuous Exposure Temperature, Power On	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off	Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz

P000000732	FS-C10-2X	Nicht Ex-Bereich	140 g/m	90 °C	90 °C	800 h
------------	-----------	------------------	---------	-------	-------	-------

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT