

Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm

Power Utilities



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Material	Produktfamilie
10501-116	1 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-004	2 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-020	3 U	1	Abgewinkelter Griff	Silber	Aluminium	EuropacPRO

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Farbe	Material	Produktfamilie
10501-026	3 U	1	Gerade	Schwarz	Aluminium	EuropacPRO
10501-005	3 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-006	4 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-007	5 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-022	6 U	1	Abgewinkelter Griff	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-029	6 U	1	Gerade	Schwarz	Aluminium	EuropacPRO
10501-008	6 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-016	2 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-021	4 U	1	Abgewinkelter Griff	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-018	4 U	1	Gerade	Silber	Aluminium	EuropacPRO
10501-025	2 U	1	Gerade	Schwarz	Aluminium	EuropacPRO
10501-027	4 U	1	Gerade	Schwarz	Aluminium	EuropacPRO
10501-028	5 U	1	Gerade	Schwarz	Aluminium	EuropacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Passt zu	Drehmoment
10501-116	Griff	Baugruppenträger	
10501-004	Griff	Baugruppenträger	
10501-020	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-026	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m

Katalognummer	Produkttyp	Passt zu	Drehmoment
10501-005	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-006	Griff	Baugruppenträger	
10501-007	Griff	Baugruppenträger	
10501-022	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-029	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-008	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-016	Griff	Baugruppenträger	
10501-021	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-018	Griff	Baugruppenträger	2.4 N·m
10501-025	Griff	Baugruppenträger	
10501-027	Griff	Baugruppenträger	
10501-028	Griff	Baugruppenträger	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.