

Digitaler NRG-DM-Timer-Thermostat



nVent RAYCHEM NRG-DM ist ein digitaler Timer-Thermostat für die elektrische Fußbodenheizung mit großem Display und intuitiver Software. Eco Design compliant thanks to the following functions: Adaptive start control. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

EIGENSCHAFTEN

Benutzerfreundliche, intuitive Navigation: großes LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung

3 operating modes: Ereignismodus oder wöchentlicher Zeitplan zur Energiereduzierung; Boost-Modus oder temporäre Übersteuerung; Dauermodus

Energieeffiziente adaptive Funktion

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 year total care warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/5

Katalognummer	Artikelname	Netzgerät	Messbereich	Einstellbares Differential	Regelungstyp	Max. Kontaktspannung
1244-015152	R-NRG-DM	230 V	5 – 40 °C	Nein	Ein/Aus	230 V

Table 2/5

Katalognummer	Artikelname	Max. Kontaktbelastung	Sensor-/Fühlertyp	Temperaturregelungsklasse	Regelcharakteristik	Fernbedienung
1244-015152	R-NRG-DM	13 A	Resistance Sensor	IV	PID	Nein

Table 3/5

Katalognummer	Artikelname	Schaltprogramm manzahl	Power Consumption, Standby	Schutzart	RAL-Nummer	Farbe
1244-015152	R-NRG-DM	7	0.4 W	IP21	9010	Clear White

Table 4/5

Katalognummer	Artikelname	IFTTT-Support verfügbar	Zeitschaltuhrty p	Zeitschaltuhrm odell	Selbstlernen	Höhe
1244-015152	R-NRG-DM	Nein	Day Clock	Digital	Ja	82 mm

Table 5/5

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
1244-015152	R-NRG-DM	82 mm	40 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT