

Polymer-Marshalling-Box



nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 ist ein Sortiment an Marshalling-Boxes, die für Gefahrenbereiche zugelassen sind und mehrere kurze Begleitheizungsschaltungen von einem einzigen Versorgungspunkt aus mit Strom versorgen können. Wird typischerweise verwendet, um ein Netzkabel in mehrere nachfolgende Begleitheizungs-Versorgungsleitungen aufzuteilen. Umfasst je nach Typ mehrere Stromkabelverschraubungen und Verschlussstopfen.

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten

Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen

Verschiedene Marshalling-Kombinationen möglich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Für Ex-Zone, Gas:	1, 2
Für Ex-Zone, Staub:	21, 22
Max. Leiterquerschnitt:	25 mm ²
Schutzart:	IP66
Montage:	Wand-/Befestigungswinkel
Umgebungstemperatur:	-55 bis 55 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführung	Höhe	Breite	Tiefe
1244-006657	JB-MB-26/16MM2	690 V	1xM32 7xM25	160 mm	260 mm	90 mm
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	690 V	1xM32 4xM25	120 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Inklusive Beleuchtungsanzeige	Erdungsplatte inbegriffen	Bereichsklassifizierung
---------------	-------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

1244-006657	JB-MB-26/16MM2	Nein	Nein	Non-Hazardous, Hazardous
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	Nein	Nein	Non-Hazardous, Hazardous

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT